

poli-max

FACILITANDO O POLIMENTO

DISCOS

tecido sisal
resinado rosa
resinado branco
resinado amarelo
algodão cru
tecido flanela



**POLITRIZ
PROFISSIONAL**

**1HP
3500RPM
110ou220V**

MASSAS DE POLIR



[f](https://www.facebook.com/polimaxpolimento) [ig](https://www.instagram.com/polimaxpolimento) /polimaxpolimento ✉ contato@poli-max.com

☎ +55(11) 95063-4001 ☎ +55(11) 2063-9854

Rua Tabor, 260 - CEP 04202-020 - Ipiranga - São Paulo-SP

www.poli-max.com / www.acasadopolidor.com.br

poli-max

EQUIPAMENTO: POLITRIZ PROFISSIONAL 1 HP;
ROTAÇÃO: 3.500 RPM; 110 ou 220 volts
Diâmetro máximo de disco polidor: 15 cm.



PRÉ-POLIMENTO - Obs.: Todos os materiais metálicos que foram lixados ou apresentam riscos na sua superfície, devem passar por um pré-polimento com o objetivo de remover estes riscos, devendo ser usado nesta operação o disco apropriado para o material a ser polido: barra **POLIR 1 (marrom)**.

AÇO INOX, AÇO



POLIR COM:
DISCO ventilado
TELA DE SISAL OU ROSA
MASSA verde ou branca
CROMOINOX / CROMOPOL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU OU AMARELO
MASSA
BRI-AZUL

ALUMÍNIO



POLIR COM:
DISCO ventilado
BRANCO DURO OU ROSA
MASSA branca
CROMOPOL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU OU AMARELO
MASSA
BRI-AZUL

LATÃO, ZAMAC



POLIR COM:
DISCO ventilado
AMARELO
MASSA verde ou branca
CROMOINOX / CROMOPOL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU
MASSA
BRI-AZUL

OURO



POLIR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU
MASSA verde ou branca
CROMOINOX / CROMOPOL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
MASSA vermelha ou branca
ROUGE / WHITE ROUGE

PRATA



POLIR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU
MASSA verde ou branca
CROMOINOX / CROMOPOL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
MASSA
BRI-AZUL / WHITE ROUGE

**RESINA DE
POLIESTER**



POLIR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU
MASSA branca ou amarela
CROMOPOL / MAXICRIL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
MASSA
BRI-AZUL / WHITE ROUGE

ACRILICO



POLIR COM:
DISCO ventilado
ALGODÃO CRU
MASSA amarela
MAXICRIL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
sem MASSA

CD OU DVD



POLIR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
MASSA amarela
MAXICRIL

LUSTRAR COM:
DISCO ventilado
FLANELA
sem MASSA